



## weberfloor DDV

### Diluyente para resinas de poliuretano-cemento

Diluyente depresor de viscosidad para mejorar la trabajabilidad de las resinas de poliuretano-cemento como weberfloor PAICRETE 3C, weberfloor PAICRETE 3C SL, weberfloor PAICRETE 3C MF, weberfloor PAICRETE 3C HF y weberfloor PAICRETE 3C AR.

**Mejora la trabajabilidad de las resinas de poliuretano-cemento.**

**Compatible con las resinas de poliuretano-cemento weberfloor PAICRETE 3C.**

#### Colores

Productos incoloros

#### Consumo

Variable

#### Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10° C y los 30° C.

#### RECOMENDACIONES DE USO

- Compatible con las resinas de poliuretano-cemento 3C de Weber, permitiendo reducir su viscosidad y por tanto mejorar la trabajabilidad y extensión.
- Permite mejorar la trabajabilidad de las resinas de poliuretano-cemento 3C como weberfloor PAICRETE 3C, weberfloor PAICRETE 3C SL, weberfloor PAICRETE 3C MF, weberfloor PAICRETE 3C HF y weberfloor PAICRETE 3C AR.
- Apto para la limpieza de herramientas.
- Formatos: bidón de 5L

#### SOPORTE

Hormigón

#### LIMITACIONES

- No usar para la dilución de resinas que no sean en base poliuretano-cemento. Usar para tal caso weberfloor DISOLVENTE.
- No usar para la dilución de productos en base agua como weberfloor PX AQUA o weberfloor AQUA PROTECT 2C.

#### TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Dependiendo de la dosificación puede retrasar el secado y la puesta en servicio, así como alargar el tiempo de trabajabilidad del material.

#### MODO DE EMPLEO

##### Amasado y diluciones

Añadir weberfloor DDV (según las dosificaciones que se muestran a continuación) en la mezcla de la resina a emplear y amasar con un agitador a baja velocidad hasta su homogeneización.

- weberfloor PAICRETE 3C (imprimación): puede diluirse con un 2-3% de weberfloor DDV.
- weberfloor PAICRETE 3C (pintura): puede diluirse con un 0,5% de weberfloor DDV.
- weberfloor PAICRETE 3C HF (mortero de 6-10mm): puede diluirse con un 2-3% de weberfloor DDV.

Saint-Gobain Weber Cemarska,  
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
- Tel. 93 572 65 00  
- Línea de asistencia  
técnica para profesionales: 900 35 25 35  
- www.es.weber

07-May-2024  
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

\*\*El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

  
weber  
SAINT-GOBAIN

## COMPOSICIÓN

Mezcla de compuestos orgánicos.