


DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm ETICS (PLUS) / ACUSTIC (PLUS) / ACUSTIC LIGHT
0306 - HUECOS Alféizar metálico - REHABILITACIÓN



LEYENDA

1. Soporte
2. *Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e=10-20 mm)
3. Aislante
 - Sistema Webertherm **ETICS (PLUS)**:
Webertherm **PLACA EPS/EPS GRAFITO/XPS**
 - Sistema **ACUSTIC (PLUS)/ACUSTIC LIGHT**:
Webertherm **PLACA TF PROFI/CLIMA 34**
4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 160**
5. Mortero de regularización **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e=3-5 mm)
6. Capa de acabado: Gama **webertene** (Imprimación **webertene PRIMER** solo con **webertherm BASEGEL**) / **webercal ESTUCO** (armado con malla 65 e hidrofugado con weberneto S400)
7. Alféizar metálico
8. Sellado **webertherm FLEX P100**
9. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA** (tipo de espiga a elegir según soporte)
Perfil alféizar **webertherm PERFIL ALFÉIZAR**

* Entre el soporte y el mortero de adhesión, añadir **weberprim FX15** en sistema **webertherm ACUSTIC LIGHT** o soportes poco absorbentes
** Solo en los sistemas **ETICS PLUS** y **ACUSTIC PLUS**

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.